



Przed zaworami ze złączką na waż zainstalować zawory antyskażeniowe

Zawór antyskażeniowy
 DN-32 BA 4760 Danfoss
 Wodomierz JS-6,3
 Qmax=7,8 m3/h DN-25

ARS – PRACOWNIA PROJEKTÓW JAN TAMULEWICZ 85-163 Bydgoszcz ul.Słowianska 23-66.	
Obiekt: Budynek Warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie dz.nr 353/1	Nazwa rysunku: Aksonometria wody 1:100
Projektant inż. Marcin Smeja upr. nr ABIT-II-7342-74/99	
Asystent	
Weryfikator mgr inż Jarosław Grzybowski upr. nr ABIT-II-7131-16/2000	
data 14.11 2014	WOD-KAN
	Nr rys.